


**Nož za kopirno struženje simturn AX, desni, L<sub>2</sub> = 15,2 mm, Ø D<sub>min</sub>: 4,2mm**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270549 4,2
GTIN	2050002065413
Razred artikla	24U

## Opis

### Izvedba:

Rezalni material: X800 (naslednik rezalnega materiala GN39)

## Tehnični opis

Radij R	0,15 mm
za izvrtine od Ø D <sub>min</sub>	4,2 mm
z notranjim hlajenjem	ne
maksimalna globina zarezovanja t <sub>maks</sub>	0,3 mm
Ø D	4 mm
f	1,95 mm
Oznaka proizvajalca	AHDXX800
Uporabna dolžina	15,2 mm
Značilnost blagovnega imena	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		

Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno		S
GG(G)	primerno	110 m/min	K
CuZn	primerno		
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		