

**WNMG 080412, Zvrst: CA6525****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252116 CA6525
GTIN	4960664472345
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,8 - 4 mm
Glavna uporaba	M
Radij rezila	1,2 mm
Lomilec odrezkov	MS
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 220 m/min
Podajanje f	0,1 - 0,35 mm/v
Zvrst	CA6525
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080412
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje