

**DCGX 0702005, Zvrst: SP4019****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260366 SP4019
GTIN	2050001939135
Razred artikla	28D

**Tehnični opis**

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	30 - 440 m/min
Podajanje $f$	0,05 - 0,3 mm/v
Lomilec odrezkov	62
Radij rezila	0,05 mm
Glavna uporaba	UNI
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza $a_p$	0,15 - 3 mm
Zvrst	SP4019
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCGX 0702005
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje