

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 32/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251417 32/16
GTIN	4045197650962
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Srednji premik $L_3$	22 mm
Kolenska ročica	259015 9
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	TN.. 1604..
Garnitura vzmeti	259044 5
Vijak kolenske ročice	259018 6
Velikost ploščice	16 mm
ISO-oznaka držala	A32S PTFNR/L 16
Podložna ploščica	259031 34
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 3
Celotna dolžina L	250 mm
Višina vpenjanja $L_2$	31 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	90 stopinj
Ø držala $D_s$	32 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	3xD

z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

## Pribor

Garnitura vzmetnih zatičev 10-del. Tip 3	259047 3
Kolenska ročica Tip 9	259015 9
Podložna ploščica Tip 34	259031 34
Vijak kolenske ročice Tip 6	259018 6
Garnitura vzmeti 10-del. Tip 5	259044 5
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 2,5 mm	674242 2,5
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500