



Nož za kopirno izstruženje simturn AX, levi, L₂ = 40,6 mm, Ø D_{min}: 5,2mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270575 5,2
GTIN	2050002065840
Razred artikla	24U

Opis

Izvedba:

Rezalni material: X800 (naslednik rezalnega materiala GN39)

Tehnični opis

Radij R	0,2 mm
Ø D	5 mm
maksimalna globina zarezovanja t _{maks}	0,5 mm
za izvrtine od Ø D _{min}	5,2 mm
f	2,45 mm
Oznaka proizvajalca	AHH4X800
Uporabna dolžina	40,6 mm
Značilnost blagovnega imena	L ₂ = 40,6 mm
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno		
Al > 10% Si	primerno		

Jeklo < 500 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	40 m/min	S
GG(G)	primerno	110 m/min	K
CuZn	primerno		
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	primerno		
mokro maks.	primerno		