

## Garant

### VHM-rezkar GARANT Master INOX z več lomilci odrezkov TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 14mm



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	203117 14
GTIN	4062406783686
Razred artikla	11Z

## Opis

### Izvedba:

Visokozmogljivi rezkar z **neenakomerno delitvijo rezil** in **neenakomernim korakom vijačnice**. **Visoka procesna varnost** in **boljše odvajanje odrezkov** zaradi **povečanih prostorov za odrezke**. **Optimiziran substrat iz karbidne trdine** za **večjo upogibno trdnost** in **izjemno dolgo življenjsko dobo** tudi pri nerjavnih jeklih na področju visokoučinkovite obdelave, še posebej jeklu Duplex. **Lomilci odrezkov** so na rezila **nameščeni z zamikom**.

### Prednosti:

Manjše sile izvleka zaradi manjšega kota spirale.

### Napotek:

$h_{maks}$ : v tabeli navedene vrednosti so maksimalne vrednosti. Za gladilno obdelavo priporočamo artikle št. 204012, 204014, 204015, 204016, 204018 in 204019.

$a_{e maks} = 0,1 \times D$  za TPC-obdelavo.

## Tehnični opis

Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Kot posnetja roba	45 stopinj
Kot spirale	36 stopinj
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Celotna dolžina L	99 mm
Dolžina rezil $L_c$	42 mm
Ø rezila $D_c$	14 mm

Toleranca nazivnega $\emptyset$	f8
Srednja debelina odrezkov $h_{maks}$ za TPC-rezkanje v INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,084 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,28 mm
Število zob Z	6
$\emptyset$ sprostitve $D_1$	13,8 mm
$\emptyset$ držala $D_s$	14 mm
Prevesna dolžina $L_1$ vklj. s sprostitvijo	50 mm
Kakovost centriranja z držalom	G 2,5 s HB
Število lomilcev odrezkov	2
Serija	Master Inox
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Značilnosti spiralnega kota	neenakomerna
Delitev rezil	neenakomerna
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju z notranjim hlajenjem	0,1×D ne
Strategija odrezovanja	TPC
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	380 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	340 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	300 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	230 m/min	P

INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	170 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno	140 m/min	S
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
Zrak	primerno		