


**DCGX 11T3005, Zvrst: SP4019**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260371 SP4019
GTIN	2050001939173
Razred artikla	28D

**Opis**

DCGX 11T3005 SP4019 Zvrst: SP4019  
 Lomilec odrezkov: 62  
 Globina reza  $a_p$ : 0,15 - 3 mm  
 Podajanje  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/v  
 Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 30 - 440 m/min

**Tehnični opis**

Lomilec odrezkov	62
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	30 - 440 m/min
Podajanje $f$	0,05 - 0,3 mm/v
Globina reza $a_p$	0,15 - 3 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	UNI
Zvrst	SP4019
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava

Rezalni material	HM
Serijska	Držalo za zunanje struženje eco
Serijska	Držalo za zunanje struženje
Serijska	Nož za notranje struženje
Serijska	Rezalna glava
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCGX 11T3005
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	nevtralna