




5-osni primež TeleSense, Tip: 125COMPACT



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	361270 125COMPACT
GTIN	4250364404358
Razred artikla	34H

Opis

Izvedba:

- Optimalno za uporabo na 5-osnih obdelovalnih centrih.
- Konstantna vpenjalna sila s teleskopskim vretenom brez vzdrževanja. Moteča kontura ostane nespremenjena.
- Menjava čeljusti brez orodja s hitrim zapiranjem.
- Serijsko z vpenjalno izvrtino 25H6 M10 za sistem vpenjanja z ničelno točko z medosno razdaljo 200.
- Vpenjalna sila 40 kN pri 50 Nm linearno.
- Največja prilagodljivost: univerzalna čeljust za hitro menjavo za različne aplikacije; to skrajša čas namestitve in zahteva manj moči. Združljivo z mobilnimi čeljustmi CentroGripp, T-Rex, NC8 in TITAN 2 prek adapterja čeljusti.
- Zahvaljujoč vgrajeni merilni enoti (velikost 125CONNECT) v vretenu je vpenjalno silo mogoče zabeležiti z vsemi združljivimi čeljustmi. Domet prenosa do 20 m. Preprosta in hitra menjava baterije. Delovna temperatura med 10°C in 40°C. QR-koda na tipski tablici za hiter dostop do tehničnih informacij, dodatkov, rezervnih delov in servisa.

Obseg dobave:

Ročica, ključ Torx T10, vodnik za hiter začetek.

Dodatni pribor:

Momentni ključ št. 656050 vel. 120, vijačni nastavek za notranji 6-kotnik št. 643229 vel. 10, čeljustni nastavki št. 361275 – 361285, vpenjalniki št. 361289, vpenjalni čep št. 360025 vel. 25M10 oz. 25M10/138; čeljustni adapter št. 361285, držalna letev št. 361280, podaljšek vretena št. 361287. Dodatni pribor po ponudbi.

Tehnični opis

Masa	35,5 kg
Višina h	165 mm
Maksimalna vpenjalna širina	199 mm
Maksimalni vrtilni moment	50 Nm
Vpenjalna sila do maksimalno	40 kN
Izvedba	Sistem vpenjanja z ničelno točko
Vrsta izdelka	Strojni primež