

**Kopirni nož simturn AX, levi, L2 = 25,4 mm, Ø Dmin: 5,2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	270603 5,2
GTIN	2050002066205
Razred artikla	24U

Opis**Izvedba:**

Rezalni material: X800 (naslednik rezalnega materiala GN39)

Tehnični opis

maksimalna globina zarezovanja t_{maks}	1 mm
za izvrtine od $\varnothing D_{min}$	5,2 mm
$\varnothing D$	5 mm
f	2,45 mm
Radij R	0,15 mm
z notranjim hlajenjem	ne
Oznaka proizvajalca	ANUDX800
Uporabna dolžina	25,4 mm
Značilnost blagovnega imena	$L_2 = 25,4$ mm
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	400 m/min	N

Al > 10% Si	pogojno primerno	240 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	40 m/min	S
GG(G)	primerno	110 m/min	K
CuZn	primerno	210 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		