

**Garant****TNMG 160408, Zvrst: HB7020**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251544 HB7020
GTIN	4045197699596
Razred artikla	21G

## Opis

TN.G 160408 HB7020 Zvrst: HB7020  
Lomilec odrezkov: SM  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 120 - 350 m/min

## Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Podajanje $f$	0,2 - 0,5 mm/v
Lomilec odrezkov	SM

Zvrst	HB7020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje