

**DC.T 070204, Zvrst: CA525**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260382 CA525
GTIN	
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Lomilec odrezkov	HQ
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 330 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Glavna uporaba	P
Zvrst	CA525
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070204
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje