


DC.T 11T302, Zvrst: CA6525

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260385 CA6525
GTIN	4960664589241
Razred artikla	25E

Opis

DC.T 11T302 CA6525 Zvrst: CA6525

Lomilec odrezkov: MQ

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,5 - 1,5 mm

Podajanje f : 0,05 - 0,25 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 140 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 140 m/min
Radij rezila	0,2 mm
Lomilec odrezkov	MQ
Globina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v

Zvrst	CA6525
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T302
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje