

SIMTEK**Nož za zarezovalno struženje utorov simturn AX, desni, L₂ = 25,4 mm, Ø
D_{min}/w: 7,2/1,5mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270615 7,2/1,5
GTIN	2050002066618
Razred artikla	24U

Opis

Izvedba:

Brez radija kota (z ostrim robom).

Rezalni material: X800 (naslednik rezalnega materiala GN39)

Tehnični opis

Ø D	7 mm
f	3,45 mm
za izvrtine od Ø D _{min}	7,2 mm
maksimalna globina zarezovanja t _{maks}	2,5 mm
z notranjim hlajenjem	ne
Širina zareze w	1,5 mm
Oznaka proizvajalca	AJW7X800
Uporabna dolžina	25,4 mm
Značilnost blagovnega imena	L ₂ = 25,4 mm
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno	400 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	240 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	40 m/min	S
GG(G)	primerno	110 m/min	K
CuZn	primerno	210 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	primerno		
mokro maks.	primerno		