


**SOMT..20ER-LD, PR1810, Tip: 10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	222083 10
GTIN	4960664026913
Razred artikla	25A

Opis**Izvedba:**

4-rezilna obračalna ploščica s konveksnimi rezilnimi robovi za manjše sile rezanja.

Uporaba:

Geometrija LD je primerna tudi za velike globine rezanja ($a_{p\text{ maks.}} = 5$ mm) pri zmernem podajanju. Ne uporabljajte za rezkanje v Helix, potopno in konturno rezkanje ali na strmih stenah.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnični opis

Radij rezila	2 mm
Podajanje f_z na zob	0,06–2 mm
Velikost obračalne ploščice	10
Tip	GG
Debelina ploščice E	4,76 mm
Radij za programiranje pri $a_{p\text{ maks}}$	3,5 mm

ISO-oznaka obračalne ploščice	SOMT100420-ER-LD
Zvrst	PR1810
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
GG(G)	primerno	180 m/min	K
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		