

**BDMT 11T308 ER-N2, PR1810, Tip: GG****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 227482 GG     |
| GTIN                  | 4960664026418 |
| Razred artikla        | 25A           |

**Opis****Napotek:**

Rezkarji so izmenično opremljeni z enakim številom obračalnih ploščic oblike N2 in N3.

Upoštevajte napotke za razporeditev na nosilcu.

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Tehnični opis**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Podajanje $f_z$ na zob        | 0,09–0,2 mm                            |
| Zvrst                         | PR1810                                 |
| Tip                           | GG                                     |
| Radij rezila                  | 0,8 mm                                 |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | BDMT 11T308 ER-N2                      |
| Zvrst                         | PR1810                                 |
| Rezalni material              | HM                                     |
| Vrsta izdelka                 | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |

## Uporabniški podatki

|             | <b>Primernost</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-oznaka</b> |
|-------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| GG(G)       | primerno          | 180 m/min            | K                 |
| mokro maks. | pogojno primerno  |                      |                   |
| mokro min.  | pogojno primerno  |                      |                   |
| suho        | primerno          |                      |                   |
| Zrak        | primerno          |                      |                   |