

**BDMT 170408 ER-N3, PR1810, Tip: GG****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	227682 GG
GTIN	4960664026432
Razred artikla	25A

**Opis****Napotek:**

Rezarji so izmenično opremljeni z enakim številom obračalnih ploščic oblike N3 in N4.  
Upoštevajte napotke za razporeditev na nosilcu.  
Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Tehnični opis**

Podajanje $f_z$ na zob	0,09 – 0,2 mm
Radij rezila	0,8 mm
Tip	GG
ISO-oznaka obračalne ploščice	BDMT 170408 ER-N3
Zvrst	PR1810
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
GG(G)	primerno	180 m/min	K
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		