

SIMTEK**Nož za zarezovalno struženje utorov simturn AX, s polnim radijem, levi, L2 = 20,3 mm, Ø Dmin/w: 5,2/1 mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270633 5,2/1
GTIN	2050002066977
Razred artikla	24U

Opis

Izvedba:

Rezalni material: X800 (naslednik rezalnega materiala GN39)

Tehnični opis

Širina zareze w	1 mm
f	2,45 mm
maksimalna globina zarezovanja t_{maks}	1 mm
Radij R	0,5 mm
Ø D	5 mm
za izvrtine od Ø D _{min}	5,2 mm
Oznaka proizvajalca	AMKUX800
Uporabna dolžina	20,3 mm
Značilnost blagovnega imena	L ₂ = 20,3 mm
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
--	------------	----------------	------------

Al (kratki odrezki)	primerno	400 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	240 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	40 m/min	S
GG(G)	primerno	110 m/min	K
CuZn	primerno	210 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	primerno		
mokro maks.	primerno		