

**SIMTEK****Nož za aksialno zarezovanje simturn AX na čepu, levi, L<sub>2</sub> = 15,2 mm, Ø D<sub>min</sub>/  
w: 6,2/2,5mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270643 6,2/2,5
GTIN	2050002067189
Razred artikla	24U

## Opis

### Izvedba:

Rezalni material: X800 (naslednik rezalnega materiala GN39)

### Pazi:

Veliki premeri zarez so možni brez prilagajanj.

D<sub>1</sub> = D<sub>min</sub> notranji Ø.D<sub>2</sub> = D<sub>min</sub> zunanji Ø.

## Tehnični opis

Radij R	0,15 mm
Širina zareze w	2,5 mm
za izvrtine od Ø D <sub>min</sub>	6,2 mm
Ø D	6 mm
f	2,95 mm
maksimalna globina zarezovanja t <sub>maks</sub>	5 mm
Oznaka proizvajalca	APF4X800
Uporabna dolžina	15,2 mm
Značilnost blagovnega imena	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Al (kratki odrezki)	primerno	400 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	240 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno	40 m/min	S
GG(G)	primerno	110 m/min	K
CuZn	primerno	210 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	primerno		
mokro maks.	primerno		