



DC.T 070204, Zvrst: PR1325



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260382 PR1325
GTIN	4960664627981
Razred artikla	25E

Opis

DC.T 070204 PR1325 Zvrst: PR1325

Lomilec odrezkov: MQ

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,1 - 1 mm

Podajanje f : 0,05 - 0,2 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 100 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	S
Lomilec odrezkov	MQ
Globina reza a_p	0,1 - 1 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 100 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v

Zvrst	PR1325
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070204
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje