

**DCMT 11T308, Zvrst: SW05****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260387 SW05
GTIN	4960664629626
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	40 - 100 m/min
Lomilec odrezkov	MQ
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	Ti
Globina reza a_p	0,1 - 1 mm
Zvrst	SW05
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje