

SIMTEK**Nož za aksialno zarezovanje simturn AX na izvrtini, desni, L₂ = 15,2 mm, Ø D_{min}/w: 6,2/1 mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270645 6,2/1
GTIN	2050002067202
Razred artikla	24U

Opis

Izvedba:

Rezalni material: X800 (naslednik rezalnega materiala GN39)

Pazi:

Veliki premeri zarez so možni brez prilagajanj.

D₁ = D_{min} notranji Ø.D₂ = D_{min} zunanji Ø.

Tehnični opis

Ø D	6 mm
Širina zareze w	1 mm
f	2,95 mm
Radij R	0,15 mm
maksimalna globina zarezovanja t _{maks}	2 mm
za izvrtine od Ø D _{min}	6,2 mm
Oznaka proizvajalca	AB01X800
Uporabna dolžina	15,2 mm
Značilnost blagovnega imena	L ₂ = 15,2 mm
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno	400 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	240 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	40 m/min	S
GG(G)	primerno	110 m/min	K
CuZn	primerno	210 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	primerno		
mokro maks.	primerno		