


**CNMG 120408 Wiper, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250105 CA125P
GTIN	4960664014590
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Rezalni material	Karbidna trdina
Lomilec odrezkov	WP
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje f	0,06 - 0,42 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Globina reza a_p	0,3 - 1,2 mm
Zvrst	CA125P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 320 m/min

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje