


**CNMG 160608, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250376 CA125P
GTIN	4960664013913
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Rezalni material	Karbidna trdina
Podajanje f	0,28 - 0,88 mm/v
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,8 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160608
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Lomilec odrezkov	PH
Globina reza $a_p$	1 - 10 mm
Zvrst	CA125P
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	140 - 300 m/min

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje