


**CNMG 160616, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250378 CA125P
GTIN	4960664013937
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Rezalni material	Karbidna trdina
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	PH
Radij rezila	1,6 mm
Zvrst	CA125P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160616
Podajanje f	0,28 - 0,88 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	140 - 300 m/min
Globina reza $a_p$	1 - 10 mm

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje