

**CNMG 190616, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250384 CA125P
GTIN	4960664013968
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 300 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 190616
Podajanje f	0,28 - 0,88 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Globina reza a_p	1 - 10 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Lomilec odrezkov	PH
Radij rezila	1,6 mm
Zvrst	CA125P
Glavna uporaba	P

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje