

**CNMG 190608, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250382 CA125P
GTIN	4960664013944
Razred artikla	25E

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 190608
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Zvrst	CA125P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 300 m/min
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza a_p	1 - 10 mm
Podajanje f	0,28 - 0,88 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	PH

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje