


**CNMM 120412, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250492 CA125P
GTIN	4960664013999
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Radij rezila	1,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Glavna uporaba	P
Rezalni material	Karbidna trdina
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	140 - 300 m/min
Globina reza $a_p$	1 - 11 mm
Lomilec odrezkov	PX
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 120412
Zvrst	CA125P
Podajanje f	0,25 - 0,9 mm/v

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje