


**CNMM 160608, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250496 CA125P
GTIN	4960664014019
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Rezalni material	Karbidna trdina
Podajanje f	0,25 - 0,9 mm/v
Zvrst	CA125P
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 160608
Globina reza a_p	1 - 11 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	PX
Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 300 m/min
Glavna uporaba	P

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje