


**CNMM 190612, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250503 CA125P
GTIN	4960664014835
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Rezalni material	Karbidna trdina
Zvrst	CA125P
Globina reza a_p	1 - 11 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	PX
Glavna uporaba	P
Radij rezila	1,2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 190612
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Podajanje f	0,25 - 0,9 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 300 m/min

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje