

**DNMG 150604, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250696 CA125P
GTIN	4960664014170
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 320 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Zvrst	CA125P
Podajanje f	0,13 - 0,4 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150608
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	PQ
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Radij rezila	0,4 mm

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje