

**DNMG 150608, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250892 CA125P
GTIN	4960664015290
Razred artikla	25E

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150608
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	CA125P
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 300 m/min
Globina reza a_p	1 - 5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Rezalni material	Karbidna trdina
Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	PH
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje