

**VBMT 160408, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261184 CA125P
GTIN	4960664016693
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	HQ
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	110 - 260 m/min
Globina reza $a_p$	0,5 - 2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	CA125P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 160408

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje