

**TNMG 160404, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251472 CA125P
GTIN	4960664014323
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160404
Podajanje f	0,13 - 0,4 mm/v
Zvrst	CA125P
Rezalni material	Karbidna trdina
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 320 m/min
Lomilec odrezkov	PQ

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje