

**DNMG 150612, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250893 CA125P
GTIN	4960664015306
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Radij rezila	1,2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	PH
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150612
Globina reza a_p	1 - 5 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	CA125P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 300 m/min

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje