


**CC.T 060204, Zvrst: CA125P**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260092 CA125P
GTIN	4960664017652
Razred artikla	25E

## Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 180 m/min
Glavna uporaba	P
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Toleranca	M
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT060204-HQ CA125P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	CA125P
Globina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Lomilec odrezkov	HQ

Radij rezila	0,4 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje