

**WNMG 080408 Wiper, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252115 CA125P
GTIN	4960664017201
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Zvrst	CA125P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 320 m/min
Podajanje f	0,14 - 0,55 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Lomilec odrezkov	WQ
Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
Radij rezila	0,8 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080808
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Rezalni material	Karbidna trdina

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje