


**CCMW 09T302, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260194 CA125P
GTIN	4960664017591
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Toleranca	M
Rezalni material	Karbidna trdina
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 260 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 09T302
Zvrst	CA125P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Glavna uporaba	P
Globina reza $a_p$	0,5 - 3 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Radij rezila	0,2 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Lomilec odrezkov	GK
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje