

**DCMT 11T302, Zvrst: CA125P**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260488 CA125P
GTIN	4960664018093
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 260 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Toleranca	M
Zvrst	CA125P
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Lomilec odrezkov	GK
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T302
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,2 mm

Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje