

**DCMT 11T308, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260387 CA125P
GTIN	4960664018178
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Toleranca	M
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T308
Lomilec odrezkov	HQ
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	finna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 260 m/min
Glavna uporaba	P
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	CA125P

Globina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje