


**SNMG 150612, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251363 CA125P
GTIN	4960664015634
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	1 - 11 mm
Zvrst	CA125P
Rezalni material	Karbidna trdina
Radij rezila	1,2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 330 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 150612
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Lomilec odrezkov	PH
Podajanje f	0,3 - 1 mm/v

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje