

**WNMG 080404 Wiper, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252113 CA125P
GTIN	4960664017195
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	WQ
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 320 m/min
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,14 - 0,55 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	CA125P
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404
Rezalni material	Karbidna trdina

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje