


**WN.G 080408, Zvrst: CA125P**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252114 CA125P
GTIN	4960664024476
Razred artikla	25E

## Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Zvrst	CA125P
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	150 - 320 m/min
Podajanje f	0,15 - 0,6 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
ISO-oznaka obračalne ploščice	WN.G 080408
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Toleranca	M
Radij rezila	0,8 mm

Lomilec odrezkov	PMG
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje