

**Garant****Svedri VHM-HPC, cilindrično držalo DIN 6535 HB, TiAlSiN, Ø DC m7: 7,2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	122681 7,2
GTIN	4062406791919
Razred artikla	11E

**Opis****Izvedba:**

Posebej za obrezovanje **zlitin na osnovi titana in niklja**. Z ultra gladko visokozmogljivo prevleko TiAlSiN, odporno proti obrabi, za **dolgo življenjsko dobo** v kombinaciji z **optimalno kakovostjo izvrtin** in **zelo majhnim nastajanjem grebenov**.

**Napotek:**

Dolžina spirale  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$

**Tehnični opis**

Priporočena maksimalna globina vrtanja $L_2$	42,2 mm
Toleranca nazivnega Ø	m7
Celotna dolžina L	91 mm
Podajanje f v titan < 850 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/v
Število rezil Z	2
Ø držala $D_s$	8 mm
Dolžina utorov $L_c$	53 mm
Nazivni Ø $D_c$	7,2 mm
Standard	DIN 6537
Prevleka	TiAlSiN
Rezalni material	VHM
Izvedba	4xD

Kot konice	140 stopinj
Držalo	DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem	da, s 25 bari
Strategija odrezovanja	HPC
Polstandardno	da
Barvni prstan	rožnata
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno		
Inconel	primerno		
mokro maks.	primerno		