


**WNMG 080416, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252118 CA125P
GTIN	4960664024490
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Radij rezila	1,6 mm
Zvrst	CA125P
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,15 - 0,6 mm/v
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Lomilec odrezkov	PMG
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080416
Toleranca	M

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 320 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje