


**CC.T 09T302, Zvrst: CA125P**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260096 CA125P
GTIN	4960664017669
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 180 m/min
Zvrst	CA125P
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT09T302-HQ CA125P
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Lomilec odrezkov	HQ
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Toleranca	M

Glavna uporaba	P
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje