

**CCMT 060204 Wiper, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260094 CA125P
GTIN	4960664017478
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Podajanje f	0,07 - 0,5 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Zvrst	CA125P
Rezalni material	Karbidna trdina
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	0,1 - 1,5 mm
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	WP
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060204
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 180 m/min
Toleranca	M

Radij rezila	0,4 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje