


**CC.T 060202, Zvrst: CA125P**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260192 CA125P
GTIN	4960664017584
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060204
Rezalni material	Karbidna trdina
Zvrst	CA125P
Lomilec odrezkov	GK
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	P
Toleranca	M

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 260 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje