


**CCMT 120404, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260202 CA125P
GTIN	4960664017614
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 260 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Glavna uporaba	P
Toleranca	M
Lomilec odrezkov	GK
Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
Zvrst	CA125P
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120404

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje