

**CCMT 120408, Zvrst: CA125P**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260204 CA125P
GTIN	4960664017621
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Zvrst	CA125P
Lomilec odrezkov	GK
Toleranca	M
Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120408
Glavna uporaba	P
Rezalni material	Karbidna trdina
Radij rezila	0,8 mm

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 260 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje