



Magnetno merilno stojalo z dvojno fino nastavitvijo, Tip: 240



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	441174 240
GTIN	7290003243143
Razred artikla	46G

Opis

Izvedba:

Mehansko 3D-merilno stojalo z zglobi in s centralnim zatezanjem. Vsi trije zglobi se vpnejo z enim vrtljivim zvezdastim gumbom. Brezstopenjsko regulirana vpenjalna sila z veliko trdnostjo. Krogelni zglobi omogočajo hitro in enostavno pozicioniranje. Magnetna noga s prizmatičnim podnožjem in stikalom.

Univerzalno držalo za merilno uro za vpenjalna držala \varnothing 8 mm, \varnothing 6 mm, \varnothing 3/8 cole in merilne naprave s prizmo. **Možnost zelo natančnega nastavljanja z dvojno fino nastavitvijo** na držalu merilne ure in magnetni nogi.

Tehnični opis

Dolžina zgloba L ₁	110 mm
Priključni navoj spodaj	M8
Dolžina zgloba L ₂	101 mm
Prevesna dolžina	282 mm
Dolžina magnetne noge	60 mm

Širina magnetne noge	50 mm
Vpenjalna sila	800 N
Višina magnetne noge	55 mm
Vrsta izdelka	Merilni stativi

Pribor

Nadomestni vrtljivi ročaj za 3D-merilno stojalo z zglobi Tip 240	442112 240
--	------------